

# DOUCHES OCULAIRES, D'URGENCE & ACCESSOIRES

**LES DOUCHES OCULAIRES SUPPLÉMENTAIRES** comprennent des douches oculaires en bouteille et d'autres dispositifs qui ne sont pas conformes au critère du rinçage de 15 minutes. Ces solutions supplémentaires sont conçues afin de traiter les dangers et/ou comme premiers soins aux travailleurs blessés pendant le déplacement vers une douche oculaire certifiée, mais ne sont pas conformes au critère de rinçage de la norme ANSI standard Z358.1. Les douches oculaires en bouteille sont conçues pour être situées à proximité de l'endroit où elles seront nécessaires. Les douches oculaires sont acceptables comme premiers soins immédiats, et peuvent assister, et non substituer, la douche oculaire primaire ou à la douche d'urgence.

## BOUTEILLES DE SOLUTION SALINE POUR DOUCHE OCULAIRE

- Contient une solution-tampon saline stérile et supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence des yeux
- Bouteille qui utilise un procédé de formage-remplissage-scellage inviolable et qui conserve la stérilité et l'intégrité de la solution
- Facile à saisir et à ouvrir en cas d'urgence
- Bouteilles de 1, 4 et 8 oz avec distribution contrôlée, en gouttes ou un flot de solution, selon la pression appliquée sur la bouteille
- Directives trilingues (anglais, français et espagnol)
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes



**Honeywell**

No modèle	No fab	Cap. oz	Prix /Chacun
SEC467	32-000451-0000	1	
SEC468	32-000452-0000	4	
SEC469	32-000445-0000	8	
SEC470	32-000454-0000	16	
SEC471	32-000455-0000	32	

## STATIONS MURALES DE SOLUTION SALINE POUR DOUCHE OCULAIRE

- Conserve la bouteille bien en place tout en assurant un accès facile en cas d'urgence
- S'installe sur le mur grâce aux vis fournies
- Couvrete intégré protégeant la bouteille contre la poussière et les débris
- Plastique durable facile à nettoyer
- Instructions simples, très visibles offertes avec chaque appareil
- Bouteille qui contient une solution-tampon saline stérile et supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence des yeux
- Bouteille qui utilise un procédé de formage-remplissage-scellage inviolable et qui conserve la stérilité et l'intégrité de la solution
- Distribution contrôlée, en gouttes ou un flot de solution, selon la pression appliquée sur la bouteille
- Directives trilingues (anglais, français et espagnol)
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes



**Honeywell**

No modèle	No fab	Type de station	Cap. bouteille oz	Prix /Chacun
SEC472	32-000460-0000	Simple	16	
SEC473	32-000465-0000	Double	16	
SEC474	32-000461-0000	Simple	32	
SEC475	32-000462-0000	Double	32	

## SOLUTIONS OPHTALMIQUES CEDERROTH

- Bouteille facile à utiliser avec bassin oculaire ergonomique, ce qui permet un débit généreux de la solution
- Ouverture facile en dévissant
- Couvercle intégré qui garde le bassin propre et qui sert de système d'ouverture
- Solution tamponnée pour les yeux à effet neutralisant pour les élaboussures de produits acides ou alcalins
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes



SAY474



SEB188

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY472	04100	235 ml	
SAY473	04101	Étui pour SAY472	
SAY474	04102	500 ml	
SAY475	04103	Support mural pour SAY474	
SAY476	04104	Courroie pour support mural SAY475	
SEB188	04106	Boîtier mural, 5 bouteilles de 500 ml	

## SOLUTION OCULAIRE & ÉPIDERMIQUE NEUTRALISER<sup>MC</sup>

- Procure les premiers soins immédiats et neutralise les brûlures chimiques
- Ingrédients qui neutralisent les acides et alcalins plus efficacement qu'une solution saline standard
- Convient à tous les accidents avec une formule "tous risques" qui comprend un antiseptique prévenant les infections
- Design à rinçage rapide, ouverture dévissable à 1/4 de tour
- Nacelles pour bouteille permettant d'installer la solution à proximité des dangers potentiels

SGQ486



**DYNAMIC**

No modèle	No fab	Type de douche	Capacité bouteille oz	Prix /Chacun
<b>STATIONS NEUTRALISER<sup>MC</sup> AVEC SOLUTION</b>				
SGQ486	FAEWS1112F	Simple	16	
SGQ487	FAEWS1212F	Double	16	
SGQ488	FAEWS6515F	Simple	32	
<b>STATIONS NEUTRALISER<sup>MC</sup> - PANNEAU SEULEMENT</b>				
SGQ489	FAEWS1112	Simple	16	
SGQ490	FAEWS1212	Double	16	
SGQ491	FAEWS6515	Simple	32	
<b>SOLUTION NEUTRALISER<sup>MC</sup> SEULEMENT</b>				
SGQ484	FANEW474SU	-	16	
SGQ483	FANEW947SU	-	32	